加賀市長(担当総務部財政課)

# 見積依頼書

下記のとおり見積徴収を行いますので、見積書を提出されるようお願いします。

小学校理科備品)腕の筋肉構造模型 他
令和 5 年 11 月 24 日 午前 11 時 00 分
加賀市役所 総務部 財政課
加賀市長 宮元 陸
令和 5年12月13日
錦城小学校、河南小学校
単価落札
<ul> <li>1 指定日時までに提出されない場合は、見積をご辞退されたものと解釈させていただきます。</li> <li>2 会社にあっては社印、代表者印を、個人についても記名捺印をお願いいたします。</li> <li></li></ul>

# 品 目 明 細

年 度 令和 5 年度

件 名 小学校理科備品)腕の筋肉構造模型 他

伺 番 号 0000261

1 / 1

					1 / 1
No.	品	名	消耗品・備品・報償品 (単位:台)	分類番号	001-003-000
1	規	格	腕の筋肉構造模型		
	数	量	1 台		
No.	品	名	消耗品・備品・報償品(単位:台)	分類番号	001-003-000
2	規	格	直流電流計		
	数	量	2 台		
No.	品	名		分類番号	
3	規	格			
	数	量			
No.	品	名		分類番号	
4	規	格			
	数	量			
No.	品	名		分類番号	
5	規	格			
	数	量			
No.	品	名		分類番号	
6	規	格			
	数	量			
No.	品	名		分類番号	
7	規	格			
	数	量			

# 理科備品購入仕様書(小学校):2回目

No.	納入学校名	物品名称	メーカー・カタログ品番等	数量	同等品	備考
1	錦城小学校	腕の筋肉構造模型	UK-N ナリカ: M60-4560	1	可	壊れた際、筋肉部が交換できるもの希望
2	河南小学校	直流電流計	型番:8-106-0027 型式:TM-50A 仕様:警告機能付	2	可	
				3		

# 備考

同等品で見積の場合、カタログのコピー等詳細のわかるものを添付して下さい。

納入期日 令和5年12月13日(水)

※納入日は、事前に担当者へ連絡してください。

# 模

# 풷

分 子 地質·地形 植物

動物

人体



# 実物大筋肉付腕の関節模型(握手くん)



成人の骨格模型から腕の部分を取出した模型です。肘関節と上 腕の筋肉の動きを理解し、さらに骨格模型の手と握手することに よって、指の動きが細かい関節の連携から実現していることが実 感できます。

教師が腕模型を付属のベルトで右肩に掛け、子供たちが右手で 製品が、ためまさい。 骨格模型の手と握手します。赤ゴム組による筋肉の表現は、肘の 動きと連動し、力こぶのふくらみの変化がイメージできます。

Cat.No.			M60-4561	
材質		質ポリ塩化ビニル		
大	ē	đ	700mm	
付	属 品 ベルト、スチール製台			
(đ	T格¥		19,800 (21,780)	

# 重点小 ▲腕を曲げたとき

# 腕の筋肉構造模型 UK-N



腕を曲げ伸ばしした時の筋肉の伸縮のようすが観察できます。筋 肉部は柔らかいシリコン製で、よりリアルな筋肉の状態を再現する ことができます。

Cat.No. M60-4560					
材	質	ポリプロピレン(骨格部)、シリコン(筋肉部)			
大 き	ð	700mm(腕を伸ばした時)			
価格	¥	29,000 (31,900)			
201.512	M60-4560-	11 腕の筋肉構造模型 IJK-N田 上腕 - 頭筋	¥8,000(¥8,800)		

₩ <b>→</b> 00 D	M60-4560-01	腕の筋肉構造模型 UK-N用 上腕二頭筋	¥8,000(¥8,800)
補充部品	M60-4560-02	腕の筋肉構造模型 UK-N用 上腕三頭筋	¥8,000(¥8,800)



# Marika 骨格と筋肉の動き実験モデル 🖼



腕の曲げ伸ばしを再現できる実験器です。筋肉はソフトな素材で できており、腕を曲げると力こぶができたり、伸ばすと筋肉が伸び るようすがよくわかります。また、筋肉が2本の骨にまたがって付いていることを理解するのに最適です。

## 竹内昇二先生ご考案

C	at.No.	M60-4559	M60-4559-03		
型	式	KBM-1	KBM-3		
材	質	プラスチック(骨格部)、コ	トイロンメッシュ・綿(筋肉部)		
大	<b>* *</b>	750mm (腕	750mm(腕を伸ばした時)		
付	属 品	筋肉部(	交換用)2個		
数	量	1個	3個		
	価格¥	7,800 (8,580)	23,000 (25,300)		

楽補充部品に関しては、お問合せください。




# 関節の構造模型 (うで) JM-N



腕を曲げ伸ばした時のひじ関節と筋肉の関係を示す模型です。 筋肉付きなので、腕の曲げ伸ばしのようすがよくわかります。

Cat.No.		M60-4550		
材質		プラスチック(骨格部)、ゴム(筋肉部)		
大きさ		490mm		
価	格¥	31,000(34,100)		

※補充部品に関しては、お問合せください。



**734** NaRika













電子てんびん (小学校) 電子てんびん

(中学・高校) はかり

長さ

時間

温度

オシロスコープ

PC 計測

環境測定



ウチタ 直流電流計(<u>A</u>)

型番	型式	仕様	入数	本体価格	税込価格
8-106-0022	TM-50		1台	¥13,500	¥ <b>14,850</b>
8-106-0050	TM-50		2台	¥ <b>27,000</b>	¥ <b>29,700</b>
8-106-0027	TM-50A	警告機能付	1台	¥17,000	¥18,700
8-106-0051	TM-50A	警告機能付	2台	¥ <b>34,000</b>	¥ <b>37,400</b>

圧科 す 0

DC Voltmeter 小 中 高

# ウチタ 直流電圧計(V)

型番	型式	入数	本体価格	税込価格
8-106-0040	TM-3	1台	¥13,500	¥14,850
8-106-0052	TM-3	2台	¥ <b>27,000</b>	¥29,700

型式	TM-50	TM-50A	TM-3
測定範囲		- 10~0~+50mA(1目盛り1mA)、 1目盛り10mA)、3レンジ	-1~0~+3V(1目盛り0.1V)、-5~0~+15V(1目盛り0.5V)、 -100~0~+300V(1目盛り10V)、3レンジ
端子	トリプル端子×4個(+D	C、50mA、500mA、5A)	トリプル端子×4個(+DC、3V、15V、300V)
その他	50mA、500mAレンシ	ジに分流器保護回路付	_
電源	_	9V乾電池(006P)×1個(動作確認用付属)、 連続使用約90時間	_
メーター		JIS2.5級、トートバンド式、可動線輪部	型、等分目盛り、目盛り円弧長85mm、メーター保護回路付
ケース		材質	/ABS樹脂製 色別板採用
寸法		120(幅)×14	9(奥行)×105(高さ)mm、端子含む

機能を付けました。

## ■ここがすごい! ウチダの傾斜台メーター TMシリーズ

JIS2.5級の精度

- ・ : 誤差1%程度の高精度メーターを使用。
- ・磁気シールド(内磁型)により他の磁力線の影響を回避。
- ・帯電防止メーターカバーの採用で測定精度向上。

使いやすさ

- ・バナナチップ、矢型チップ、ピンチップ、ワニロクリップに対応したトリプル端子採用。
- ・色と記号で簡単識別、実験の準備や管理が便利です。
- ・内部構造がわかる回路図印刷で原理が理解しやすい。

優れた耐久性

- ・トートバンド方式(線輪を特殊バンドで吊る方式)と、ABS樹脂ケースにより耐衝撃性に 優れたドロッププルーフ型。 ・全品、メーター保護回路付き。

ヒューズ交換の必要がありません。



## ● マイナス目盛

極性の確認ができ、結線ミスによる ショックから計測器を守る「マイナス 目盛」採用。(交流計を除く)



# ●色と記号で簡単識別

電流計は青、電圧計は赤で色分けし、 A(アンペア)とV(ボルト)の記号でも 確認できます。



## ● センターメーター

電流の向きが分かりやすいセンター メータータイプもあります。

## ●警告機能付

各レンジ最大電流の4倍の電流に対し、警告ランプ &警告ブザーで知らせる警告機能。(警告機能付 直流電流計のみ)

### ●分流器保護回路

約15倍の過電流に対し約2分間有効な「分流 器保護回路(焼損防止回路)」を採用。(直流電流 計)

※メーターカバー等に静電気が帯電してメー ターの振れが不安定になることがあります。 その場合は市販の静電気防止スプレーなどを 吹きつけてご使用ください。



## 

# ウチダ 傾斜メーター ケース付

	*****	•	
型番	内容	本体価格	税込価格
8-106-0065	警報機能付直流電流計(TM-50A)4台	¥ <b>73,600</b>	¥ <b>80,960</b>
8-106-0066	直流電流計(TM-50)4台	¥ <b>59,600</b>	¥ <b>65,560</b>
8-106-0067	直流電圧計(TM-3)4台	¥ <b>59,600</b>	¥ <b>65,560</b>
8-106-0068	直流電流計(TM-50)2台+直流電圧計(TM-3)2台	¥ <b>59,600</b>	¥65,560

● ケース付は「アクティブトレイ M(しろ)」と「アクティブトレイ用ふた AT-L」が 付きます。

精密機器のメーターを ボックスに入れて効率 よく収納できます。 準備室と教室間の運搬 にも便利です。



アクティブトレイ M しろ

8-126-0220 外形寸法/312×427×150、内形寸法/269×355×147 ¥3,700 ¥4,070

関連別売品	アクティ	ブトレイ用ふた		
型番	型式	仕様	本体価格	税込価格
8-126-0200	AT-L	S·M·L·LL共通	¥1,900	¥2,090
LOOK アクティブトレイの詳しい情報を掲載しております。 · · · · · P.816				